

高温灭菌器(铝制箱体)

(M 3025 P)

工作温度范围 50°C -250°C 体积 (箱内容积) 24lt J型号 热电偶类型

数字化PID控制 温度控制 负荷开关元件 SSR (固态继电器) 恒温器设置增量 in1°C steps

恒温器工作精度 ±1°C 温度计显示增量 in1 °C steps 箱体温度精度 ±2°C

延迟/处理时间 1min-99hours 59min 计时开始 达到设定温度值时

(50-300) ℃液体膨胀式安全温控 安全措施

外壳材料 涂有烘干磁漆的钢板 箱体材质 阳极氧化铝板 岩棉

绝缘材质

架子 3穿孔阳极氧化铝板

保险丝 6安培 额定功率 850W

电源 AC190-240V/50-60Hz

箱体体积 29x31x27cm 总体体积 58x50x41cm

净重 23kg 总重 27kg



工作温度范围 50°C -250°C 体积 (箱内容积) 48lt 热电偶类型 I型号

温度控制 数字化PID控制 负荷开关元件 SSR (固态继电器)

恒温器设置增量 in 1°C steps 恒温器工作精度 ±1°C 温度计显示增量 in1°C steps 箱体温度精度 ±2℃

延迟/处理时间 1min-99hours 59min 计时开始 达到设定温度值时

安全措施 (50-300) ℃液体膨胀式安全温控

外壳材料 涂有烘干磁漆的钢板 箱体材质 阳极氧化铝板

绝缘材质 岩棉

架子 2穿孔阳极氧化铝板

保险丝 6安培 额定功率 1200W

电源 AC190-240V/50-60Hz

箱体体积 42x35x33cm 总体体积 71x54x49cm 净重 31kg 总重 36kg





www. ma-sum. com

全国统一服务热线: 4007842772



(M 5040 P)

工作温度范围 体积 (箱内容积) 热电偶类型 温度控制 负荷开关元件 恒温器设置增量 恒温器工作精度 温度计显示增量 箱体温度精度 延迟/处理时间 计时开始 安全措施 外壳材料 箱体材质 绝缘材质

架子 保险丝 额定功率 电源 箱体体积 总体体积 净重 总重



J 型号

数字化PID控制 SSR(固态继电器) in1°Csteps ±1°C

in1°Csteps ±2°C

1min-99hours 59min 达到设定温度值时

(50-300) ℃液体膨胀式安全温控

涂有烘干磁漆的钢板 阳极氧化铝板

岩棉

2穿孔阳极氧化铝板

10安培 1750W

AC190-240V/50-60Hz

50x50x40cm 79x69x53cm 51kg 57kg



妙生科技 WWW.MA-SUM.COM

(M 6040 P)

工作温度范围 体积 (箱内容积) 热电偶类型 温度控制 负荷开关元件 恒温器设置增量 恒温器工作精度 温度计显示增量 箱体 温度精度 延迟/处理时间 计时开始 安全措施 外壳材料 箱体材质 绝缘材质 架子 保险丝

额定功率

箱体体积

总体体积

电源

净重

总重

50°C-250°C 120It J型号 数字化PID控制 SSR(固态继电器) in1°Csteps ±1°C in1°Csteps ±2°C 1min-99hours 59min 达到设定温度值时 (50-300) ℃液体膨胀式安全温控 涂有烘干磁漆的钢板 阳极氧化铝板 岩棉 2穿孔阳极氧化铝板 10安培 1750W AC190-240V/50-60Hz 50x60x40cm 79x79x53cm



www. ma-sum. com

53kg

60kg

全国统一服务热线: 4007842772